


# Uzol zbernice CPX-FB23-24

číslo dielca: 526176

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	CC-Link
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreťazenia) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	115 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	M: Modifikácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba
LED ukazovateľ, špecifický od zbernice	Error: Komunikačná chyba RD: Prijímanie dát Run: Stav komunikácie SD: Posielanie dát
špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie, moduly Diagnostika, pamäť
Ovládacie prvky	DIL- prepínače
rozhranie prevádzkovej zbernice	Zásuvka Sub-D, 9-pólová Zmontovateľná zástrčka Sub-D Závitová svorková lišta, IP20
maximálny objem adries vstupov	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Poznámka k vstupom	14 byte pri Rx (F23) 32 byte pri RWr (F23) 64 byte pri Rx, RWr (F24)
maximálny objem adries výstupov	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Poznámka k výstupom	64 byte pri Ry, RWw (F24) 14 byte pri Ry (F23) 32 byte pri RWw (F23)
parametrizácia	Správanie diagnostiky Reakcia Fail-safe Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu Systémové parametre

charakteristický znak	Hodnota
Prenosová rýchlosť	156 ... 10000 kbit/s
Prídavné funkcie	Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 70 mA