


# Vstupno/výstupný modul CPX-8DE-8DA

číslo dielca: 526257

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX, 8 digitálnych vstupov, 8 digitálnych výstupov.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	48 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	Závislé od pripojovacieho bloku
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovatele	1 súhrnná diagnostika 16 stav kanálu
Diagnostika	Skrat/preťaženie na každý kanál Podpätie, výstupy
Počet výstupov	8
parametrizácia	Filtrácia vstupov (čas) Failsafe na každý kanál Nútené ovládanie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Čas predĺženia signálu Správanie sa po skrate Kontrola modulu
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 22 mA
Počet vstupov	8
charakteristika vstupov	IEC1131-T2
Čas ustálenia vstupu	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms parametrizovateľné)
Max. zvyškový prúd vstupov na jeden modul	0,7 A
Charakteristická krivka výstupov	IEC1131-T2
Spínacia logika, výstupy	PNP (Pozitívne spínanie)
Max. zvyškový prúd výstupov na jeden modul	4 A
Max. napájanie na jeden kanál	0,5 A (pri 12 W záťaži)
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Výstupy - áno, ak je použité dodatočné napájanie
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý kanál