

Manometer MA-27-1,0-M5-MPA

číslo dielca: 526324

FESTO

s ukazovateľom v Mpa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah zobrazenia	0 ... 1 MPa
Nominálna veľkosť manometra	27
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	M5
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	PA
Materiál okienka	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	11 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík