


# servomotor MTR-AC-55-3S-AA

číslo dielca: 526723

FESTO

bez prevodovky, bez brzdy.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Snímač polohy rotora	Resolver
Kontrola teploty	PTC odpor
Max. počet otáčok	8.090 1/min
Menovité otáčky	6.800 1/min
ustálený prúd	2,15 A
Izolačná ochranná trieda	F
Konštanta motora	0,457 Nm/A
Menovitý výkon motora	468 W
Menovité napätie DC	325 V
Menovitý prúd motora	1,4 A
Špičkový prúd	6,4 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	max 90 %
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-40 ... 40 °C
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,2 kgcm <sup>2</sup>
Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora	0,2 kgcm <sup>2</sup>
Menovitý krútiaci moment	0,66 Nm
Špičkový krútiaci moment	2,8 Nm
Krútiaci moment v klúde	0,98 Nm
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	75 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	150 N
Hmotnosť výrobku	1.500 g