


Manometer MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG

číslo dielca: 526788

FESTO

s ukazovateľom v psi, nastaviteľný rozsah červená/zelená.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--------------------------------------|
| Rozsah zobrazenia | 0 ... 36 psi |
| Vyhovuje predpisu | EN 837-1 |
| Nominálna veľkosť manometra | 50 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Manometer s valcovou pružinou |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Pracovné médium | Inertné plyny neutrálne kvapaliny |
| Pracovný tlak | 0 ... 36 Psi |
| faktor striedavého zaťaženia | 0,66 |
| Trieda presnosti rozmerov | 2,5 |
| Spôsob ochrany | IP43 |
| Teplota média | -20 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Poloha prípojky | zadná strana centrická |
| Pneumatická prípojka | R1/4 |
| Materiály v kontakte s médiom | Mosadz |
| Materiál závitového čapu | Mosadz |
| Materiál telesa | ABS |
| Materiál okienka | PMMA |
| Farba púzdra | čierny |
| Hmotnosť výrobku | 75 g |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | žiadene acetylén žiadene kyslík |