


káblový rozdeľovač ASI-KVT-FKX2-M12

číslo dielca: 527474

FESTO

pre ASI-rozhranie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	46 mm
Výška	102 mm
Dĺžka	28,5 mm
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním s DIN lištou
Hmotnosť výrobku	190 g
rozhranie prevádzkovej zbernice	AS rozhranie: plochý kábel - zástrčka Zástrčka, M12x1, 4pólová, A-kódovaná Záťažové napätie: plochý kábel - zástrčka
Prevádzkové napätie DC AS-interface	26,5 ... 31,6 V
Menovité prevádzkové napätie DC, AS-rozhranie	26,5 V
Prevádzkové napätie DC, záťažové napätie	20,4 ... 26,4 V
Menovité prevádzkové napätie DC, záťažové napätie	24 V
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529 zmontované
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený
Materiálová informácia pre tesnenia	PUR
Materiálová informácia pre kryt	PA - zosilnený
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 90 % nekondenzujúci