


Zástrčka SD-SUB-D-ST25

číslo dielca: 527522

FESTO

25-pólový, na pripojenie multipólového rozdeľovača MPV-E-E/A-M-12
alebo CPX-AB-M12-M8-KL.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	51 g
Elektrická prípojka	25-pinový Zástrčka Sub-D
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	5 A
Káblový konektor so závitom	Pg11
Prípustný priemer kábla	7 ... 12 mm
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi pozlátený