



Rozbočovací modul MS6N-FRM

číslo dielca: 527677

FESTO

S NPT-závitom.



Vzrovné zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Ukazovateľ tlaku	Prípravené pre G1/4 Prípravené pre G1/8 s tlakovým snímačom s manometrom
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2	3.200 ... 14.700 l/min
Nominálny prietok, výstup nahor	2.700 ... 6.000 l/min
Nominálny prietok, výstup nadol	2.800 ... 6.400 l/min
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 125 V
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	458 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok