

Filter s aktívnym uhlím MS4N-LFX

číslo dielca: 527700

FESTO

S NPT-závitom.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Velkosť | 4 |
| Typový rad | MS |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický manuálne otáčavý poloautomaticky |
| Konštrukčné vyhotovenie | Filter s aktívnym uhlíkom |
| Misková ochrana | ochranný kôš z plastu integrován ako kovová nádobka |
| Pracovný tlak | 0 ... 14 bar |
| Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 360 l/min |
| Osvedčenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Teplota média | 5 ... 30 °C |
| Obsah zvyškového oleja | 0,003 mg/m3 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný: |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál filtra | Aktívny uhlík |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |