

Jednotka úpravy vzduchu FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

FESTO


číslo dielca: 527863

Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitovej prípojnej dosky, bez manometra, poloautomatické
odpúšťanie kondenzátu

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	poloautomaticky
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	3 cm ³
Kvalita filtrácie	5 µm
Ukazovateľ tlaku	M5 pripravený
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,3 bar
Štandardný menovitý prietok	80 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	103 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál nádoby	PC