

Jednotka úpravy vzduchu FRC-QS4-D-7-5M-MICRO-H

FESTO



číslo dielca: 527877

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Pripojovacia doska s nástrčným prípojom, s manometrom, poloautomatické odpúšťanie kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	poloautomaticky
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	3 cm ³
Kvalita filtrácie	5 µm
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,3 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	149 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	QS-4
Pneumatická prípojka 2	QS-4
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál nádoby	PC