

Ventilový terminál CPA-SC-MP-VI


FESTO

číslo dielca: 529045

Výbehový typ

s multipólovým prípojom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x2/2 otvorený/zatvorený monostabilný 2x3/2 zatvorený monostabilný 2x3/2 otvorený monostabilný 3/2 zatvorený monostabilný 5/2 bistabilný 5/2 monostabilný 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Veľkosť ventilu	10 mm
Max. štandardný menovitý prietok	180 l/min bei 10 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Elektrické ovládanie	Multipól
Max. počet miest na ventily	20
Max. počet tlakových zón	2
Elektrické Vst./Výst. - Systémové	áno
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Zástavbová šírka	10 mm
Spôsob ochrany	IP40
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Menovitá hodnota	2,5 mm
Funkcia odsávania	neškrtiteľný
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrovu	82
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	Pevný raster
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota média	-5 ... 50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]