

filtračný regulačný ventil MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS-Z

číslo dielca: 529231

FESTO

Maximálny výstupný tlak 12 bar, 40 µm-Filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlavou, plastovou nádobou s plastovým ochranným košom, automatickým odpúšťaním kondenzátu, prietok zprava doľava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Velkosť | 6 |
| Typový rad | MS |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 40 µm |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Konštrukčné vyhotovenie | Filters redukčným ventilom a s manometrom |
| Max. množstvo kondenzátu | 38 ml |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením |
| Misková ochrana | ochranný kôš z plastu |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Pracovný tlak | 2 ... 12 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 12 bar |
| Max. tlaková hysterézia | 0,25 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 4.000 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Teplota média | 5 ... 60 °C |
| Teplota okolia | 5 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 875 g |
| Typ upevnenia | Voliteľný: inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | G3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | G3/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiálová informácia pre šálku | PC |
| Materiálová informácia, Izolačný kotúč | POM |