

Filter MS6-LF-3/8-CRV

číslo dielca: 529641

FESTO

5 µm-Filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom,
automatické odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku zľava doprava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Velkosť | 6 |
| Typový rad | MS |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 5 µm |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Konštrukčné vyhotovenie | Spekaný filter s odstredivým separátorom |
| Max. množstvo kondenzátu | 38 cm ³ |
| Misková ochrana | ochranný kôš z plastu |
| Pracovný tlak | 2 ... 12 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 3.000 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 600 g |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka 1 | G3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | G3/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál filtra | PE |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál nádoby | PC |
| Materiál oddeľovacieho taniera | POM |