

# jemný filter MS6-LFM-3/8-BRM-Z

číslo dielca: 529676

FESTO

1µm-filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zprava doľava



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	1 µm
Účinnosť filtrácie	99,99 %
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Max. množstvo kondenzátu	38 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	950 l/min
Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	140 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	600 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC