



# Filter s aktivným uhlím MS6-LFX-1/4-U

číslo dielca: 529685

FESTO

kovová, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s aktivným uhlíkom
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	900 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Teplota média	5 ... 30 °C
Obsah zvyškového oleja	0,003 mg/m3
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	820 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	Aktivný uhlík
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádobky	Hliníková tvárna zliatina