


# Filter s aktivným uhlím MS6-LFX-3/8-U

číslo dielca: 529689

FESTO

kovová, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s aktivným uhlíkom
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	900 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Teplota média	5 ... 30 °C
Obsah zvyškového oleja	0,003 mg/m <sup>3</sup>
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	820 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre filter	Aktívny uhlík
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníková tvárna zliatina