


zaolejovač MS6-LOE-1/4-R-Z

číslo dielca: 529780

FESTO

plastová nádoba s plastovým ochranným košom, smer prietoku
vzduchu zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Proporcionálny zaolejovač
Max. kapacita oleja	75 cm ³
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice	50 l/min
Štandardný menovitý prietok	2.500 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	0 ... 60 °C
Viskozita oleja	ISO VG 32
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	600 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC