

# zaolejovač MS6-LOE-1/4-U-Z

číslo dielca: 529782

FESTO

kovová, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Proporcionálny zaolejovač
Max. kapacita oleja	80 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice	50 l/min
Štandardný menovitý prietok	2.500 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	0 ... 60 °C
Viskozita oleja	ISO VG 32
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	810 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníková tvárna zliatina