



# Rozbočovací modul MS6-FRM-1/2

číslo dielca: 529853

★ Základný program

Smer prietoku vzduchu zľava doprava

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                          | Hodnota   |
|--|---|
| montážna poloha                                | ľubovoľný   |
| Konštrukčné vyhotovenie                        | Odbočovací modul  |
| Pracovný tlak                                  | 0 ... 20 bar  |
| Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2 | 14.700 l/min  |
| Nominálny prietok, výstup nahor                | 4.400 l/min   |
| Nominálny prietok, výstup nadol                | 4.600 l/min   |
| Rozsah pracovného napätia AC                   | 0 ... 250 V   |
| Rozsah pracovného napätia DC                   | 0 ... 125 V   |
| Pracovné médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu      | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                                 |
| LABS - konformita                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota skladovania                            | -10 ... 60 °C   |
| Vhodné pre potravinárstvo                      | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch                      |
| Teplota média                                  | -10 ... 60 °C   |
| Teplota okolia                                 | -10 ... 60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                               | 458 g   |
| Pneumatická prípojka 1                         | G1/2  |
| Pneumatická prípojka 2                         | G1/2  |
| Pneumatická prípojka 3                         | G1/2  |
| Pneumatická prípojka 4                         | G1/2  |
| Materiálový údaj                               | zhoda s RoHS  |
| Materiál telesa                                | Hliníkový tlakový odliatok                                    |