



Ventil s tlačidlom VHEF-PTC-B32-G18

číslo dielca: 5299707

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Typ ovládania	manuálny
Šírka	20 mm
Štandardný menovitý prietok	750 l/min
Pracovný tlak Mpa	0,35 ... 1 MPa
Pracovný tlak	3,5 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Menovitá hodnota	5,6 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Pokyn pre použitie	ovládať len ručne
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou
Druh riadenia	predregulovaný
napájanie riadiacim vzduchom	externý
Smer prúdenia	reverzibilný
Prekrytie	Prekrytie nuly
Riadiaci tlak Mpa	0,35 ... 1 MPa
Riadiaci tlak	3,5 ... 10 bar
Ovládací tlak	50,75 ... 145 psi
Max. spínacia frekvencia	0,5 Hz
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	20 N
Uvoľňovacia sila	25 N
Hmotnosť výrobku	168 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	PA - zosilnený
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná