


krokový motor MTR-ST-87-48S-AB

číslo dielca: 530066

FESTO

bez prevodovky, s brzdou.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
Izolačná ochranná trieda	B
Príkonná brzda	9 W
Menovité napätie DC	48 V
Menovitý prúd motora	4,7 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	45 - 80 %
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	0 ... 50 °C
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	4,05 kgcm ²
Prídržný moment brzdy	1,4 Nm
Prídržný moment motora	6,47 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,1 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora	4 kgcm ²
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	50 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	130 N
Hmotnosť výrobku	5.000 g
systém elektrického pripojenia	Zástrčka