


kontrolér motora SEC-ST-48-6-P01

číslo dielca: 530069

FESTO

pre krokový motor.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný režim riadiacej jednotky	Bipolar-Chopper-Driver
Pracovný režim	Desatinový krok, 2000 Krok/U
nastaviteľný pokles prúdu	0 alebo 70 cez Dip-prepínač
Nastavenie kroku	cez DIP-prepínač
Nastavenie menovitého prúdu	DIL - prepínače
Max. kroková frekvencia	40 kHz
Menovitý prúd	1,25 ... 6 A
CE-symbol	nach EU-EMV-Richtlinie
Teplota skladovania	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	610 g
Pracovný rozsah logického vstupu	12 ... 30 V
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Typ upevnenia	s DIN lištou