


Príruba motora EAMF-A-28A-42A

číslo dielca: 530080

FESTO

pre elektromechanický pohon s krokovým motorom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Kód rozhrania, motor in	42A
Kód rozhrania, teleso spojky	28A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS