


Spojka EAMC-B-15-22-5-5

číslo dielca: 530085

FESTO

pre elektromechanický pohon s krokovým motorom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	5 mm
Priemer držiaka 2	5 mm
Velkosť	15
Menovitá dĺžka	22 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	12.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,13 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	6 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS