

Spojka EAMC-30-35-6.35-8

číslo dielca: 530088

FESTO

pre elektromechanický pohon s krokovým motorom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	6,35 mm
Priemer držiaka 2	8 mm
Velkosť	30
Menovitá dĺžka	35 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	6,1 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	7,5 Nm
Hmotnosť výrobku	45 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS