


kombinácia prístrojov údržby MSB6-1/2:H2N3M1-WP-Z

číslo dielca: 530215

FESTO

Skladá sa z filtra, redukčného ventilu, maznice, upev.uholníka.
Maximálny výstupný tlak 12 bar, 40µm-filter, s manometrom, plastová nádoba s ochranným plastovým košom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	regulátor tlaku vzduchu s manometrom Štandardný filter Štandardná maznica na olejovú hmlu
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	1,5 ... 18 bar
Štandardný menovitý prietok	3.500 l/min
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Hmotnosť výrobku	2.000 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC