



# kombinácia prístrojov údržby MSB6-1/2:J3D1A1-WP

číslo dielca: 530226

FESTO

Skladá sa z filtra- redukčného ventilu, elektrického spínacieho ventilu, pomaly-nábehového ventilu, upev.uholníka.

Maximálny výstupný tlak 12 bar,40µm-filter, s manometrom, uzamykateľná regulačná hlavica, plastová nádoba s ochranným plastovým košom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konstruktívne vyhotovenie	pomalz - nábehový ventil spúšťač ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	4,5 ... 18 bar
Oblasť regulácie tlaku	4 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	3.000 l/min
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: 1,5W
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.400 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC