

# kombinácia prístrojov údržby MSB6-1/4-FRC1:J5M1

číslo dielca: 530254

FESTO

Kombinácia filter-redukčný ventil, maznica, maximálny výstupný tlak 7 bar, 40 µm filter, s manometrom, uzamykateľná regulačná hlavica, plastová nádoba s plastovým ochranným krytom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Kvalita filtrácie	40 µm
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1,5 ... 20 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,3 ... 7 bar
Štandardný menovitý prietok	2.100 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.495 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4