


kombinácia prístrojov údržby MSB6-3/8-FRC12:J10M2-Z

číslo dielca: 530285

FESTO

Kombinácia filtra s regulátorom a zaolejovača, maximálny výstupný tlak 12 bar, 5 µm-Filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlavou, kovovou nádobou, automatickým odpúšťaním kondenzátu, prietok zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	1,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	3.400 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	3.7.- podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.713 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8