


Spojka EAMC-65-90-15-24

číslo dielca: 530940

FESTO

pre elektromechanický pohon so servomotorom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	15 mm
Priemer držiaka 2	24 mm
Velkosť	65
Menovitá dĺžka	90 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	417 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	80 Nm
Hmotnosť výrobku	535 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS