



# kombinácia prístrojov údržby MSB4-1/4:H2N2M1-WP-Z

číslo dielca: 531092

FESTO

Skladá sa z filtra, redukčného ventilu, maznice, upev.uholníka.  
Maximálny výstupný tlak 7 bar, 40µm-filter, s manometrom, plastová  
nádoba s ochranným plastovým košom, manuálne odpúšťanie  
kondenzátu, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	regulátor tlaku vzduchu s manometrom Štandardný filter Štandardná maznica na olejovú hmlu
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1,5 ... 14 bar
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 7 bar
Štandardný menovitý prietok	1.300 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.000 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4