


filtračný regulačný ventil MS4N-LFR-1/4-D6-ERV-AS-Z

číslo dielca: 531227

FESTO

Maximálny výstupný tlak 7 bar, 40 µm-Filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlavou, plastovou nádobou s plastovým ochranným košom, automatickým odpúšťaním kondenzátu, prietok zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom
Max. množstvo kondenzátu	19 ml
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	0,3 ... 7 bar
Vstupný tlak 1	2 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,25 bar
Štandardný menovitý prietok	1.700 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	5.7.- podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	275 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2	NPT1/4-18
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skríňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC
Materiálová informácia, Izolačný kotúč	POM