

filter

MS6N-LF-1/4-EUM-Z

číslo dielca: 531558

FESTO

40µm-filter, kovová nádoba, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zprava doľava



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	38 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Vstupný tlak 1	0 ... 20 bar
Štandardný menovitý prietok	2.500 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	5.7.- podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	820 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2	NPT1/4-18
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	PE
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníková tvárna zliatina