


# Zásuvka spojky KD2-CK-4

číslo dielca: 531622

FESTO

samouzatvárací



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,9 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	123 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná převádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	16 g
Pneumatická prípojka 1	CK-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS