


Zásuvka spojky KD3-1/4-I

číslo dielca: 531628

FESTO

samouzatvárací



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá hodnota | 5 mm |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 12 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 666 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná převádka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Menovitý uťahovací moment | 9,5 Nm |
| Tolerancia pre menovitý uťahovací moment | ± 15 % |
| Hmotnosť výrobku | 47 g |
| Pneumatická prípojka 1 | vnútorný závit G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |