


Zásuvka spojky KD4-1/2-I

číslo dielca: 531638

FESTO

samouzatvárací



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,2 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.305 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná převádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý uťahovací moment	32,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	86 g
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS