


Zástrčka spojky KS2-CN-4-S

číslo dielca: 531664
Výbehový typ

FESTO

pre samouzatváracie hadicové spojky, prechodka s rýchlospojkou
Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,7 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	110 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	16 g
Pneumatická prípojka 1	CN-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS