


Zástrčka spojky KS3-1/8-I

číslo dielca: 531668

FESTO

pre samočinne uzatvárajúcu spojkovú hadicu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4,95 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	558 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	16 g
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS