


Zástrčka spojky KS5-1/2-A

číslo dielca: 531687
Výbehový typ

FESTO

pre samočinne uzatvárajúcu spojkovú hadicu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	13 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.872 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý uťahovací moment	32,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	255 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/2