


# Zásuvka spojky KD4-1/4-A-R

číslo dielca: 531694

FESTO

samouzatvárací so spätným ventilom



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	8 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	765 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Menovitý uťahovací moment	9,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	58 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS