

Zástrčka spojky KSS6-CK-9-S


číslo dielca: 531701

Výbehový typ

pre samouzatváracie bezpečnostné spojky podľa ISO 4414, prechodka s rýchlospojkou

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,4 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.274 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Hmotnosť výrobku	64 g
Pneumatická prípojka 1	CK-9
Materiálový údaj	zhoda s RoHS