

Filter s aktívnym uhlím MS4N-LFX-1/4-R

číslo dielca: 531764

FESTO

plastová nádobka s plastovým ochranným košom, smer prietoku
vzduchu zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s aktívnym uhlíkom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Pracovný tlak	0 ... 14 bar
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	360 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Teplota média	5 ... 30 °C
Obsah zvyškového oleja	0,003 mg/m3
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	Aktívny uhlík
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádobky	PC