

Mikro filter MS4N-LFM-1/4-ARM

číslo dielca: 531812

FESTO

0,01µm-filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom,
manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Typový rad | MS |
| Veľkosť | 4 |
| Konštrukčné vyhotovenie | vláknitý filter |
| Kvalita filtrácie | 0,01 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne otáčavý |
| Pracovný tlak | 0 ... 14 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 360 l/min |
| Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 54 l/min |
| Účinnosť filtrácie | 99,9999 % |
| Max. množstvo kondenzátu | 19 ml |
| Misková ochrana | ochranný kôš z plastu |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Obsah zvyškového oleja | 0,01 mg/m ³ |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný: |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/4 NPT |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál filtra | bór kremičitanové vlákna |
| Materiál nádoby | PC |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Hmotnosť výrobku | 190 g |