



tlakový regulačný ventil MS6N-LRB-1/2-D5-AS-BI-Z

číslo dielca: 531825

FESTO

Pre montáž na rozvodný blok, uhlový výstupný blok so spojku QS, maximálny výstupný tlak 4 bar, s manometrom , P2 prípojka na prednej strane.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	priamoovládaný membránový ventil s priebežným tlakovým napájaním
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	0,3 ... 4 bar
Vstupný tlak 1	0,8 ... 20 bar
Max. tlaková hysterézia	0,25 bar
Štandardný menovitý prietok	600 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	747 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 2	QS-8
Materiálová informácia pre obslužný panel	POM PA
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre membránu	NBR