

Jemný filter MS6N-LFM-1/4-BRM

číslo dielca: 531848

FESTO

1µm-filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	MS
Veľkosť	6
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Kvalita filtrácie	1 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	950 l/min
Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	140 l/min
Účinnosť filtrácie	99,99 %
Max. množstvo kondenzátu	38 cm ³
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,5 mg/m ³
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Pneumatická prípojka 1	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/4 NPT
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál filtra	bór kremičitanové vlákna
Materiál nádoby	PC
Materiál tesnení	NBR
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Hmotnosť výrobku	600 g