

# jemný filter

## MS6N-LFM-1/4-BRV-Z

číslo dielca: 531857

FESTO

1 µm-Filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom,  
automatické odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku zprava doľava.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	1 µm
Účinnosť filtrácie	99,99 %
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Max. množstvo kondenzátu	38 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Vstupný tlak 1	2 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	550 l/min
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	2.7.3 podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	5 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	600 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2	NPT1/4-18
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC