


rozbočovací ventil MS4N-FRM-1/4-Z

číslo dielca: 531951

FESTO

Smer prietoku vzduchu zprava doľava



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 14 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2	4.600 l/min
Nominálny prietok, výstup nahor	1.500 l/min
Nominálny prietok, výstup nadol	1.500 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	165 g
Pneumatická prípojka 1	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 3	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 4	NPT1/4-18
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok