


rozbočovací ventil MS6N-FRM-1/4-Z

číslo dielca: 531968

FESTO

Smer prietoku vzduchu zprava doľava



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|----------------------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Odbočovací modul |
| Pracovný tlak | 0 ... 20 bar |
| Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2 | 3.300 l/min |
| Nominálny prietok, výstup nahor | 6.570 l/min |
| Nominálny prietok, výstup nadol | 6.800 l/min |
| Pracovné médium | stlačený vzduch |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 500 g |
| Pneumatická prípojka 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatická prípojka 2 | NPT1/4-18 |
| Pneumatická prípojka 3 | NPT1/2-14 |
| Pneumatická prípojka 4 | NPT1/2-14 |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |