


ventil vyvinutia tlaku MS6N-DL-3/8-Z

číslo dielca: 532028

FESTO

pneumatický, pre pomalý nábeh tlaku, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	priamo
napájanie riadiacim vzduchom	externý
Smer prúdenia	nereverzibilný
Funkcia ventilu	2/2
Pracovný tlak	4 ... 18 bar
b-hodnota	0,48
C-hodnota	21,05 l/sbar
Štandardný menovitý prietok	5.050 l/min
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	650 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 2	NPT3/8-18
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok